

Garant**Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261136 20/16
GTIN	4067263122616
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Skrutka pre podložku	269013 7
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269023 3
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Veľkosť stopky	20 mm
Séria	Master Eco
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Podložka	259033 5
Držiak ISO-kód	SVJCR/L 2020H16

Celková dĺžka L	100 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak