

Garant**CNMG 160608, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250334 HB7130-2
GTIN	4067263290629
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	VG
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412
Typ	HB7130-2
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	1,2 mm
Hlavné použitie	M
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie