

**Garant****DCGW 04T001, BU7220, Prevedenie rezných hrán: G****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 265426 G      |
| GTIN             | 4062406545802 |
| Trieda položky   | 21H           |

**Popis****Prevedenie:**

Osadené sú 2 rezné hrany.

**Technický opis**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 120 - 160 m/min |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | DCGW 04T001     |
| Počet výmien/rezných hrán              | 2               |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,03 - 0,12 mm  |
| Uhlový Polomer                         | 0,1 mm          |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | Dokoncovanie    |
| Podmienka rezu                         | kontinuálne     |
| Prevedenie rezných hrán                | G               |
| Rezný materiál                         | CBN             |

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Posuv f                | 0,04 - 0,12 mm/ot,                    |
| Typ                    | BU7220                                |
| Atribút Názov produktu | BU7220                                |
| Druh produktu          | Otočné rezné platničky na sústruženie |

### Údaje o užívateľovi

|               | Zhoda  | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|---------------|--------|----------------|---------|
| Oceľ < 55 HRC | vhodný |                |         |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný |                |         |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný |                |         |
| kontinuálne   | vhodný |                |         |
| nepravidelná  | vhodný |                |         |
| prerušené     | vhodný |                |         |
| suché         | vhodný |                |         |