


Garant**WNMG 060404, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252062 HB7130-2
GTIN	4067263290872
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Tolerancia	M
Typ	HB7130-2
Počet výmien/rezných hrán	6
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060404

Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie