


Garant**SCMT 09T308, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260744 HB7130-2
GTIN	4067263290964
Trieda položky	21G

Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7130-2
Hlavné použitie	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T308
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Lamač triesok	VS
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Počet výmien/rezných hrán	4
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie