

**Garant****RC.X 1204, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260650 HB7130-2
GTIN	4067263290957
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Lamač triesok	VM
Tolerancia	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RCMX 1003
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	M

Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	HB7130-2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie