

Garant**TCMT 110202, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260950 HB7130-2
GTIN	4067263290988
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Typ	HB7130-2
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 110202
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm

Lamač triesok

VS

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie