


Garant**CNMG 09T304, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250050 HB7140-2
GTIN	4067263290568
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 09T304
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VS
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	4
Podmienka rezu	silne prerušovaný

Typ	HB7140-2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie