

Garant**CNMG 120416, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250328 HB7140-2
GTIN	4067263314998
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Typ	HB7140-2
Uhlový Polomer	1,6 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160616
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 170 m/min

Počet výmien/rezných hrán	4
Lamač triesok	VG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie