

Garant**CNMG 160612, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250336 HB7140-2
GTIN	4067263315018
Trieda položky	21G

Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	1,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412
Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Typ	HB7140-2
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 170 m/min
Lamač triesok	VG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie