

Garant**Torusová fréza GARANT Master Ni-Based HPC, TiAlN, Ø f8 DC / R1: 6/1,0mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	206373 6/1,0
GTIN	4062406565398
Trieda položky	11Z

Popis**Prevedenie:**

Inovatívny substrát špeciálne na obrábanie **zliatin na báze niklu**. Nová povrchová úprava.

Použitie:

Na frézovanie **zliatin na báze niklu s vysokou tvrdosťou za tepla**.

Na dokončovacie operácie.

Technický opis

Stopka	DIN 6535 HA s h6
Ø stopky D_s	6 mm
Polomer rezania R_1	1 mm
Uhol sklonu zubov	50 Stupeň
Dĺžka britov L_c	19 mm
Celková dĺžka L	63 mm
Ø vôle D_1	5,8 mm
Počet zubov Z	6
Ø rezných hrán D_c	6 mm
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	25 mm
Posuv f_z pre orezávanie v Inconel®	0,03 mm
Séria	Master Ni-Based

Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Tolerancia menovitého \varnothing	f8
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Členenie britov	nerovnaké
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,1×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	ružová
Druh produktu	Torusová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Inconel	vhodný	50	S
mokrý maximum	vhodný		