

Garant**SNMG 120404, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251222 HB7140-2
GTIN	4067263315155
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	VM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404
Počet výmien/rezných hrán	8
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Typ	HB7140-2
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie