


Garant**SNMG 120408, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 251144 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315148 |
| Trieda položky | 21G |

Technický opis

| | |
|--|----------------------|
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 70 - 230 m/min |
| Podmienka rezu | silne prerušovaný |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm |
| Posuv f | 0,1 - 0,4 mm/ot, |
| Hlavné použitie | M |
| Typ | HB7140-2 |
| Lamač triesok | VS |
| Počet výmien/rezných hrán | 8 |
| Hĺbka rezu a_p | 0,3 - 2 mm |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Povrchová úprava | s povrchovou úpravou |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Rezný materiál | HM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNMG 120408 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |