


Garant**SNMG 120408, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251224 HB7140-2
GTIN	4067263315162
Trieda položky	21G

Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7140-2
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	8
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	M

Lamač triesok	VM
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie