

Garant**VNMG 160404, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251732 HB7140-2
GTIN	4067263315322
Trieda položky	21G

Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Posuv f	0,05 - 0,4 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VS
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Typ	HB7140-2
Rezný materiál	HM

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie