

Garant**WNMG 080404, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 251962 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315384 |
| Trieda položky | 21G |

Popis

Technický opis

| | |
|--|----------------------|
| Podmienka rezu | silne prerušovaný |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 70 - 230 m/min |
| Lamač triesok | VS |
| Posuv f | 0,1 - 0,4 mm/ot, |
| Hlavné použitie | M |
| Povrchová úprava | s povrchovou úpravou |
| Typ | HB7140-2 |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080404 |
| Počet výmien/rezných hrán | 6 |

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Hĺbka rezu a_p | 0,3 - 2 mm |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |