

Garant**TK stopková fréza GARANT Master Ni-Based HPC/TPC, TiAlN, Ø e8 DC: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	203161 16
GTIN	4062406565831
Trieda položky	11Z

Popis**Prevedenie:**

Špeciálny výbrus s **podobným polomerom zaoblenia reznej hrany ako pri torusovým frézach.**

Inovatívny substrát špeciálne na obrábanie **zliatin na báze niklu.** Nová povrchová úprava.

Použitie:

Na frézovanie **zliatin na báze niklu s vysokou tvrdosťou za tepla.**

Upozornenie:

Následný produkt pre č. 203082.

Technický opis

Kvalita vyváženia so stopkou	G 2,5 s HB
Počet zubov Z	5
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Ø vôle D ₁	15,5 mm
Tolerancia menovitého Ø	e8
Ø rezných hrán D _c	16 mm
Zaoblenie rohu r _v	0,3 mm
Celková dĺžka L	92 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Dĺžka britov L _c	36 mm

Uhol sklonu zubov	38 Stupeň
Dĺžka výčnelku L ₁ vrát. vôle	42 mm
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Posuv f _z pre orezávanie v Inconel®	0,08 mm
Séria	Master Ni-Based
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Typ	N
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Členenie britov	nerovnaké
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	0,08×D
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	0,3×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Stratégia obrábania	TPC
Farebný krúžok	ružová
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Inconel	vhodný	40	S
mokrý maximum	vhodný		