


**Garant****WNMG 080408, Typ: HB7140-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252070 HB7140-2
GTIN	4067263315438
Trieda položky	21G

## Popis

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	M
Posuv $f$	0,1 - 0,5 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	HB7140-2
Počet výmien/rezných hrán	6

Lamač triesok	VM
Tolerancia	M
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie