

Garant**CC.T 060202, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260050 HB7140-2
GTIN	4067263315469
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	HB7140-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm

Lamač triesok	VS
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie