

Garant**TK stopková fréza GARANT Master Ni-Based HPC/TPC, TiAlN, Ø e8 DC: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	203161 10
GTIN	4062406565817
Trieda položky	11Z

Popis**Prevedenie:**

Špeciálny výbrus s **podobným polomerom zaoblenia reznej hrany ako pri torusovým frézach.**

Inovatívny substrát špeciálne na obrábanie **zliatin na báze niklu.** Nová povrchová úprava.

Použitie:

Na frézovanie **zliatin na báze niklu s vysokou tvrdosťou za tepla.**

Upozornenie:

Následný produkt pre č. 203082.

Technický opis

Stopka	DIN 6535 HB s h6
Zaoblenie rohu r_v	0,2 mm
Kvalita vyváženia so stopkou	G 2,5 s HB
Počet zubov Z	5
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	30 mm
Uhol sklonu zubov	38 Stupeň
Dĺžka britov L_c	22 mm
Posuv f_z pre orezávanie v Inconel®	0,07 mm
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Ø stopky D_s	10 mm

Celková dĺžka L	72 mm
Tolerancia menovitého Ø	e8
Ø rezných hrán D _c	10 mm
Ø vôle D ₁	9,7 mm
Séria	Master Ni-Based
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Typ	N
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Členenie britov	nerovnaké
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	0,08×D
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	0,3×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Stratégia obrábania	TPC
Farebný krúžok	ružová
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Inconel	vhodný	40	S
mokrý maximum	vhodný		