

**Garant****CCMT 09T308, Typ: HB7140-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260060 HB7140-2
GTIN	4067263315506
Trieda položky	21G

## Technický opis

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	VS
Tolerancia	M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308
Hlavné použitie	M
Typ	HB7140-2
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie