

Garant**DC.T 070202, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260449 HB7140-2
GTIN	4067263315650
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7140-2
Lamač triesok	VM
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Tolerancia	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT070202
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min

Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie