

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 16/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213052 16/2
GTIN	4062406566319
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Frézovací systém s vysokým posuvom pre **menšie priemery obrábania** a **väčšie hĺbky doštičiek**. Obzvlášť **efektívne vďaka vysokému počtu rezných hrán**.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 7IP**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	ANGX10T308ZE.R
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	26 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a _p	1 mm
Uhol rampy α _{max}	2,39 Stupeň
Ø stopky D _s h6	16 mm
Celková dĺžka L _{celk}	100 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	20 Stupeň
Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka rampy L pre α _{max}	8,4 mm

Ø rezných hrán D_c	16 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	30 mm
Ø D_3	10 mm
Dĺžka výčnelku L_1	30 mm
Vnútorne chladenie	áno
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza