

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 16/2Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213054 16/2L
GTIN	4062406566425
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Frézovací systém s vysokým posuvom pre **menšie priemery obrábania** a **väčšie hĺbky doštičiek**. Obzvlášť **efektívne vďaka vysokému počtu rezných hrán**.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 1,2** s čepelou č. **674252 veľ. 7IP**.

Technický opis

Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	30 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	26 mm
Celková dĺžka L _{celk}	150 mm
Vnútorné chladenie	áno
Počet rezných hrán Z	2
Ø rezných hrán D _c	16 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	ANGX10T308ZE.R
Ø stopky D _s h6	16 mm
Uhol nastavenia k	20 Stupeň

Séria	Power Q
Vítacie cirkulárové frézy a_p	1 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	8,4 mm
Uhol rampy α_{max}	2,39 Stupeň
$\varnothing D_3$	10 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza