

**Garant****Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 32/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213054 32/5
GTIN	4062406566463
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Frézovací systém s vysokým posuvom pre **menšie priemery obrábania** a **väčšie hĺbky doštičiek**. Obzvlášť **efektívne vďaka vysokému počtu rezných hrán**.

**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelou č. **674252 vel. 7IP**.

**Technický opis**

Vrtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>min</sub>	58 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	120 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a <sub>p</sub>	1 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	200 mm
Uhol rampy α <sub>max</sub>	0,82 Stupeň
Ø D <sub>3</sub>	26 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	20 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>max</sub>	62 mm
Vnútorné chladenie	áno

Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	24,4 mm
Ø rezných hrán $D_c$	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	ANGX10T308ZE.R
Počet rezných hrán Z	5
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza