

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 25/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213054 25/4
GTIN	4062406566456
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Frézovací systém s vysokým posuvom pre **menšie priemery obrábania** a **väčšie hĺbky doštičiek**. Obzvlášť **efektívne vďaka vysokému počtu rezných hrán**.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelou č. **674252 vel. 7IP**.

Technický opis

Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	48 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	100 mm
Ø stopky D _s h6	25 mm
Ø D ₃	19 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a _p	1 mm
Uhol nastavenia k	20 Stupeň
Séria	Power Q
vhodná otočná rezná platnička	ANGX10T308ZE.R
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	44 mm

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	17,4 mm
Uhol rampy α_{\max}	1,15 Stupeň
Počet rezných hrán Z	4
Ø rezných hrán D_c	25 mm
Celková dĺžka L_{celk}	180 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza