

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 16/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213056 16/2
GTIN	4062406566555
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Frézovací systém s vysokým posuvom pre **menšie priemery obrábania a väčšie hĺbky doštičiek**. Obzvlášť **efektívne vďaka vysokému počtu rezných hrán**.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelou č. **674252 vel. 7IP**. V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	2
vhodná otočná rezná platnička	ANGX10T308ZE.R
Ø D ₁ h ₆	8,5 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	26 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	8,4 mm
Montážny závit M	M8
Vrtacie cirkulárové frézy a _p	1 mm
Ø rezných hrán D _c	16 mm

Séria	Power Q
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Uhol rampy α_{\max}	2,39 Stupeň
Vnútorne chladenie	áno
$\varnothing D_2$	13 mm
Celková dĺžka L_{celk}	25 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza