

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 25/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213056 25/4
GTIN	4062406566586
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Frézovací systém s vysokým posuvom pre **menšie priemery obrábania a väčšie hĺbky doštičiek**. Obzvlášť **efektívne vďaka vysokému počtu rezných hrán**.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelou č. **674252 vel. 7IP**. V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

Technický opis

Ø D ₃	19 mm
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	17,4 mm
Ø rezných hrán D _c	25 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	44 mm
Séria	Power Q
Vítacie cirkulárové frézy a _p	1 mm
vhodná otočná rezná platnička	ANGX10T308ZE.R

Vnútorne chladenie	áno
Uhol rampy α_{\max}	1,15 Stupeň
Montážny závit M	M12
$\varnothing D_2$	21 mm
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Počet rezných hrán Z	4
Celková dĺžka L_{celk}	35 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza