

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 35/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213056 35/5
GTIN	4062406566609
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Frézovací systém s vysokým posuvom pre **menšie priemery obrábania a väčšie hĺbky doštičiek**. Obzvlášť **efektívne vďaka vysokému počtu rezných hrán**.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelou č. **674252 vel. 7IP**. V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

Technický opis

Ø D ₃	29 mm
Počet rezných hrán Z	5
vhodná otočná rezná platnička	ANGX10T308ZE.R
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	64 mm
Uhol rampy α _{max}	0,73 Stupeň
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	68 mm
Séria	Power Q
Dĺžka rampy L pre α _{max}	27,4 mm

Ø rezných hrán D_c	35 mm
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Ø D_2	29 mm
Vnútorne chladenie	áno
Ø D_1 h6	17 mm
Montážny závit M	M16
Vítacie cirkulárové frézy a_p	1 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza