

Garant

Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 40/5mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213058 40/5
GTIN	4062406566715
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Frézovací systém s vysokým posuvom pre **menšie priemery obrábania a väčšie hĺbky doštičiek**. Obzvlášť **efektívne vďaka vysokému počtu rezných hrán**.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 7IP**.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	5
Uhol nastavenia k	20 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	78 mm
Ø D ₃	34 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a _p	1 mm
Vnútorne chladenie	áno

Ø rezných hrán D_c	40 mm
Séria	Power Q
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	74 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	32,4 mm
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	ANGX10T308ZE.R
Uhol rampy α_{max}	0,62 Stupeň
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Fz Helix	0,8
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza