

Garant**SC.T 120404, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260765 HB7140-2
GTIN	4067263314882
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubení	hrubovanie a dokončovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	M
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Typ	HB7140-2
Lamač triesok	VM
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120404

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie