

Garant

Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 42/7mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 213058 42/7 |
| GTIN | 4062406566739 |
| Trieda položky | 210 |

Popis**Prevedenie:**

Frézovací systém s vysokým posuvom pre **menšie priemery obrábania** a **väčšie hĺbky doštičiek**. Obzvlášť **efektívne vďaka vysokému počtu rezných hrán**.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 7IP**.

Technický opis

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Vnútorne chladenie | áno |
| Počet rezných hrán Z | 7 |
| Séria | Power Q |
| Ø D ₃ | 36 mm |
| Dĺžka rampy L pre α _{max} | 34,4 mm |
| Uhol nastavenia k | 20 Stupeň |

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Ø polohovacieho otvoru | 16 mm |
| Ø rezných hrán D_c | 42 mm |
| Výťacie cirkulárové frézy Ø D_{min} | 78 mm |
| Výťacie cirkulárové frézy Ø D_{max} | 82 mm |
| Celková dĺžka L_{celk} | 40 mm |
| Uhol rampy α_{max} | 0,58 Stupeň |
| vhodná otočná rezná platnička | ANGX10T308ZE.R |
| Výťacie cirkulárové frézy a_p | 1 mm |
| Fz Helix | 0,8 |
| Prevedenie stopky | s otvorom |
| Použitie frézy | Cirkulárna fréza |
| Použitie frézy | Ramping |
| Použitie frézy | Kruhové frézovanie |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Výmena nástrojov | PowerCard |
| Druh produktu | Kopírovacia fréza |