

**Garant**

**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 66/8mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213058 66/8
GTIN	4062406566784
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Frézovací systém s vysokým posuvom pre **menšie priemery obrábania a väčšie hĺbky doštičiek**. Obzvlášť **efektívne vďaka vysokému počtu rezných hrán**.

**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelou č. **674252 vel. 7IP**.

**Technický opis**

Vrtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>min</sub>	126 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>max</sub>	130 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	20 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α <sub>max</sub>	58,4 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	40 mm

Počet rezných hrán Z	8
Víťacie cirkulárové frézy $a_p$	1 mm
Vnútorne chladenie	áno
vhodná otočná rezná platnička	ANGX10T308ZE.R
Uhol rampy $\alpha_{max}$	0,34 Stupeň
$\varnothing D_3$	60 mm
$\varnothing$ rezných hrán $D_c$	66 mm
$\varnothing$ polohovacieho otvoru	22 mm
Fz Helix	0,8
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza