

Garant**TCMT 110208, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260954 HB7140-2
GTIN	4067263329626
Trieda položky	21G

Technický opis

Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 110208
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7140-2
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	VS

Počet výmien/rezných hrán	3
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie