

**Garant****VBMT 110304, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261144 HB7140-2
GTIN	4067263329800
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hlavné použitie	M
Typ	HB7140-2
Lamač triesok	VS
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT110304
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 230 m/min

Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie