

Garant

Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 50/5mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 213058 50/5 |
| GTIN | 4062406566746 |
| Trieda položky | 210 |

Popis**Prevedenie:**

Frézovací systém s vysokým posuvom pre **menšie priemery obrábania a väčšie hĺbky doštičiek**. Obzvlášť **efektívne vďaka vysokému počtu rezných hrán**.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 7IP**.

Technický opis

| | |
|--|----------------|
| Počet rezných hrán Z | 5 |
| Celková dĺžka L _{celk} | 50 mm |
| Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max} | 98 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | ANGX10T308ZE.R |
| Dĺžka rampy L pre α _{max} | 42,4 mm |
| Ø polohovacieho otvoru | 22 mm |

| | |
|--|--------------------|
| Séria | Power Q |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Uhol nastavenia k | 20 Stupeň |
| Uhol rampy α_{\max} | 0,47 Stupeň |
| \varnothing rezných hrán D_c | 50 mm |
| Vŕtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$ | 94 mm |
| $\varnothing D_3$ | 44 mm |
| Vŕtacie cirkulárové frézy a_p | 1 mm |
| Fz Helix | 0,8 |
| Prevedenie stopky | s otvorom |
| Použitie frézy | Cirkulárna fréza |
| Použitie frézy | Ramping |
| Použitie frézy | Kruhové frézovanie |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Výmena nástrojov | PowerCard |
| Druh produktu | Kopírovacia fréza |