

Garant**VC.T 160402, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261370 HB7140-2
GTIN	4067263329893
Trieda položky	21G

Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán	2
Typ	HB7140-2
Lamač triesok	VS
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Tolerancia	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm

Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160402
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie