

**Garant**

**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 50/8mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213058 50/8
GTIN	4062406566753
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Frézovací systém s vysokým posuvom pre **menšie priemery obrábania** a **väčšie hĺbky doštičiek**. Obzvlášť **efektívne vďaka vysokému počtu rezných hrán**.

**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 7IP**.

**Technický opis**

Ø D <sub>3</sub>	44 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Séria	Power Q
Vnútorne chladenie	áno
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	50 mm
Počet rezných hrán Z	8

Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	50 mm
Dĺžka rampy $L$ pre $\alpha_{\text{max}}$	42,4 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $a_p$	1 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{max}}$	98 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{min}}$	94 mm
Uhol rampy $\alpha_{\text{max}}$	0,47 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	ANGX10T308ZE.R
Uhol nastavenia $k$	20 Stupeň
Fz Helix	0,8
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza