



Rohová fréza 90° MEV, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 20/2mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	226400 20/2
GTIN	4960664914043
Trieda položky	250

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonná fréza s novo vyvinutou trojuholníkovou votočnou reznou platničkou na frézovanie osadení a drážok a šikmé frézovanie s nižšími reznými silami a zvýšenou stabilitou.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Dĺžka výčnelku L_1	26 mm
Ø stopky D_s h6	16 mm
Ø rezných hrán D_c	20 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	35 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	38 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	6 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	14,25 mm
Uhol rampy α_{max}	0,8 Stupeň
Celková dĺžka L_{celk}	110 mm
vhodná otočná rezná platnička	TOMT060508
Počet rezných hrán Z	2
Ø D_3	15 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	229723 1
------------------------	----------