



Rohová fréza 90° MEV, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 40/5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	226400 40/5
GTIN	4960664914104
Trieda položky	250

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonná fréza s novo vyvinutou trojuholníkovou votočnou reznou platničkou na frézovanie osadení a drážok a šikmé frézovanie s nižšími reznými silami a zvýšenou stabilitou.

Technický opis

Ø stopky D_s h6	32 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	78 mm
Celková dĺžka L_{celk}	150 mm
vhodná otočná rezná platnička	TOMT060508
Uhol rampy α_{max}	0,33 Stupeň
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	75 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	34,25 mm
Ø rezných hrán D_c	40 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Dĺžka výčnelku L_1	50 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	6 mm
Počet rezných hrán Z	5
Ø D_3	35 mm

Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	229723 1
------------------------	----------