

**Rohová fréza 90° MEV, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 25/2Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 226400 25/2L |
| GTIN | 4960664914203 |
| Trieda položky | 250 |

Popis**Prevedenie:**

Vysokovýkonná fréza s novo vyvinutou trojuholníkovou votočnou reznou platničkou na frézovanie osadení a drážok a šikmé frézovanie s nižšími reznými silami a zvýšenou stabilitou.

Technický opis

| | |
|--|-------------------------|
| Dĺžka rampy L pre α_{\max} | 19,25 mm |
| Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\max} | 48 mm |
| maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$ | 6 mm |
| Dĺžka výčnelku L_1 | 50 mm |
| Ø stopky D_s h6 | 25 mm |
| Celková dĺžka L_{celk} | 170 mm |
| Uhol rampy α_{\max} | 0,6 Stupeň |
| vhodná otočná rezná platnička | TOMT060508 |
| Ø rezných hrán D_c | 25 mm |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) |
| Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\min} | 45 mm |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| Ø D_3 | 20 mm |
| Prevedenie stopky | Valcová stopka |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Uhol nastavenia k | 90 Stupeň |
| Použitie frézy | Cirkulárna fréza |
| Použitie frézy | Ramping |
| Použitie frézy | Kruhové frézovanie |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Príslušenstvo

| | |
|------------------------|----------|
| Upínacia skrutka Typ 1 | 229723 1 |
|------------------------|----------|