

Garant**Značkovač, Ø stopky d: 20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	358725 20
GTIN	4067263550662
Trieda položky	31E

Popis

Prevedenie:

Teleso z nástrojovej ocele so stopkou Weldon.

Výhoda:

Povrchové zhutnenie, čím nedochádza k oslabeniu alebo poškodeniu materiálu. Rýchlosť označovania zodpovedá maximálnemu podávaniu. Vysoká odolnosť proti opotrebeniu, teda dlhá životnosť špeciálnej ihly. Vhodné na označovanie okrúhlych povrchov. Môže byť použitý na sústruhu. Vysoká spoľahlivosť procesu. **Rýchla výmena ihly** je možná jednoduchým vytiahnutím. Nepravidelnosti obrobku do 7 mm (v závislosti od verzie) sú kompenzované. Čistenie povrchu obrobku pomocou kanálov stlačeného vzduchu s rôznymi uhlami nábehu max. 10 barov. Nastavenie šírky písma pomocou nastavenia prítlaku, nie sú potrebné rôzne polomery ihli! Vysoká odolnosť značkovacieho hrotu proti opotrebeniu vďaka **valivej guľôčke**. Netvorí sa žiadne otrepy.

Použitie:

Na značenie širokej škály materiálov, ako sú hliník, titán, oceľ, bronz, meď, mosadz, plasty atď. S menším hrotom ihly je možné značiť povrch s tvrdosťou až 57 HRC.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 značkovacieho hrotu č. 358729.

Technický opis

Ø D ₁	0,5 mm
L ₁	35,2 mm
L	87,7 mm
Ø D	16,5 mm

Ø stopky d	20 mm
Druh produktu	Popisovacie náradie

Príslušenstvo

Označovací hrot Polomer 0,5	358729 0,5
-----------------------------	------------