



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 25/2mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221903 25/2
GTIN	2050002058491
Trieda položky	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

Technický opis

Ø stopky D _s h6	25 mm
Ø D ₃	10 mm
Ø rezných hrán D _c	25 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p max}	1,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	XD.. 0904
Dĺžka výčnelku L ₁	40 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	09
Celková dĺžka L _{celk}	96 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229917 (T15; 2,1 Nm)
Počet rezných hrán Z	2
Vnútorne chladenie	áno

Vřtacie cirkulárové frēzy $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Vřtacie cirkulárové frēzy $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Uhol rampy α_{\max}	1,55 Stupeň
Dřžka rampy L pre α_{\max}	9,3 mm
Uhol nastavenia k	13 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frēzy	Cirkulárna frēza
Použitie frēzy	Kruhové frēzovanie
Použitie frēzy	Ramping
Stratēgia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopřiovacia frēza

Prřslušenstvo

Upřnacia skrutka	229917
------------------	--------