




## Presný prístroj na meranie vnútorných profilov KT, Rozsah merania: 100-510mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	435125 100-510
GTIN	2050002074408
Trieda položky	46D

### Popis

#### Prevedenie:

Dvojbodový porovnávaci merací prístroj, založený na **vyhotovení Schwenk**. Na meranie vnútorných profilov a ozubení, vrúbových ozubení a profilov drážkovaného náboja. Vysoká presnosť a spoľahlivosť vďaka presmerovaniu segmentov po dráhe s dotykovými čapmi. Prekrytie veľkej oblasti merania pomocou vymeniteľných meracích nastavcov. Na uchytenie guľôčkových nastavcov sú meracie nastavce vybavené vnútorným závitom. Gule HM guľôčkových nastavcov už uvádzajú  $\varnothing 0,5\text{mm}$  v odstupňovaní po 0,001 mm (tolerancia < 2 $\mu\text{m}$ ).

#### Rozsah balenia:

Držiak prístroja s dotykovým čapom a meracími nastavcami, bez guľôčkových nastavcov a ukazovateľa.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Guľôčkové nastavce s TK guľôčkami, presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavostranným chodom 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer 434322.

#### Upozornenie:

Vyhotovenie ako merací trň na bezpečné a rýchle meranie bez kývania na vyžiadanie.

### Technický opis

Hĺbka merania	235 mm
Počet meracích kotúčov	4

Opakovateľnosť bez odchýlkomera	0,5 $\mu$ m
Rozsah merania	100 - 510 mm
Počet meracích čapov	5
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Druh produktu	2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie