



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 32/3mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221903 32/3
GTIN	4059782504875
Trieda položky	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

Technický opis

Veľkosť vymeniteľnej doštičky	09
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229918 (T15; 2,1 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1,5 mm
Ø rezných hrán D_c	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	XD.. 0904
Ø stopky D_s h6	32 mm
Ø D_3	17 mm
Dĺžka výčnelku L_1	40 mm
Celková dĺžka L_{celk}	100 mm
Počet rezných hrán Z	3
Vnútorne chladenie	áno

Víťacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Víťacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Uhol rampy α_{\max}	0,88 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	16,3 mm
Uhol nastavenia k	13 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229918
------------------	--------