



Magnet na zdvíhanie bremien UL E, Maximálna nosnosť (rovná): 300kg



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085980 300
GTIN	5012095627913
Trieda položky	08P

Popis

Prevedenie:

Kompaktná, robustná konštrukcia s neodymovými permanentnými magnetmi. Optimálny výkon aj pri veľkých vzduchových medzerách, žiadne rozptýlené polia. Certifikovaná odtrhávacia sila (pozri **skúšobný certifikát**).

Ľahko sa pohybujúca ovládacia rukoväť s bezpečnostnou poistkou pre spínací mechanizmus.

Magnety na zdvíhanie bremien majú bezpečnostný faktor 3:1.

Použitie:

Na bezpečnú manipuláciu a prepravu plochých a okrúhlych materiálov (č. 085990; 085980).

Pre liatinové alebo ocelové diely, dosky, tyče alebo rúrky. Používa sa v skladoch, zlievarňach / oceliarňach, skladoch ocele, nástrojárňach a výrobných priestoroch.

Technický opis

maximálny Ø rovná	100 mm
maximálna nosnosť okrúhla	150 kg
maximálna nosnosť rovina	300 kg
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla	10 mm
Rozmer C	95 mm

Rozmer G	46 mm
Maximálna dĺžka rovina	1500 mm
Rozmer D	95 mm
Rozmer B	202 mm
Rozmer F	253 mm
Rozmer E	74 mm
Hmotnosť	10 kg
minimálna hrúbka steny materiálu rovina	10 mm
Rozmer A	157 mm
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Magnet na zdvíhanie bremien