



## Magnet na zdvíhanie bremien UL E, Maximálna nosnosť (rovná): 600kg



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085980 600
GTIN	5012095627920
Trieda položky	08P

### Popis

#### Prevedenie:

Kompaktná, robustná konštrukcia s neodymovými permanentnými magnetmi. Optimálny výkon aj pri veľkých vzduchových medzerách, žiadne rozptýlené polia. Certifikovaná odtrhávacia sila (pozri **skúšobný certifikát**).

Ľahko sa pohybujúca ovládacia rukoväť s bezpečnostnou poistkou pre spínací mechanizmus. Magnety na zdvíhanie bremien majú bezpečnostný faktor 3:1.

#### Použitie:

Na bezpečnú manipuláciu a prepravu plochých a okrúhlych materiálov (č. 085990; 085980). Pre liatinové alebo oceľové diely, dosky, tyče alebo rúrky. Používa sa v skladoch, zlievarňach / oceliarňach, skladoch ocele, nástrojárňach a výrobných priestoroch.

### Technický opis

Rozmer F	223 mm
Rozmer C	116 mm
maximálna nosnosť rovina	600 kg
Hmotnosť	20 kg
minimálna hrúbka steny materiálu rovina	12,5 mm

Rozmer G	59 mm
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla	12,5 mm
maximálna nosnosť okrúhla	300 kg
Maximálna dĺžka rovina	2000 mm
Rozmer B	265 mm
Rozmer E	106 mm
maximálny Ø rovná	140 mm
Rozmer A	213 mm
Rozmer D	116 mm
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Magnet na zdvíhanie bremien