

Garant**Upínač Tvar AD, BT 40 A = 100, Ø upnutia D1: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 303650 16 |
| GTIN | 4067263002512 |
| Trieda položky | 31A |

Popis**Prevedenie:**

Všetky hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod).

Výhoda:

Vďaka **dvojitému kontaktu kužela a čelného kontaktu** je upínanie stabilnejšie a presnejšie:

- **Lepšia kvalita povrchu**
- **Dlhšia životnosť nástroja**
- **Rovnomerné uloženie vo vretene (aj pri vysokých otáčkach)**
- **Lepšia sústrednosť**

Dvojkontaktný upínač BT je možné použiť aj v štandardnom vretene stroja BT – a naopak. Výhody dvojitého kontaktu sa však prejavujú len pri dvojitom kontakte upínača a vretena.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308806. upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm |
| Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 16 |
| Ø upnutia D ₁ | 16 mm |
| a | 1 mm |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Vonkajší Ø D | 48 mm |
| Upínač | BT 40 A = 100 |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma upínača | JIS B6339 |
| Norma upínača | ISO 7388-2 |
| Tvar | AD |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Prevedenie | BT-DC |
| Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |

Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø D1 16

309900 16