

Garant**Klieštinové upínacie trne ER Tvar AD, BT 30 A = 100, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 302752 16 |
| GTIN | 4067263002536 |
| Trieda položky | 31A |

Popis**Prevedenie:**

Brúsený vonkajší a vnútorný kužel.

- **Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!). Kvalita vyváženia G2,5 / 25000 min⁻¹.**
- **Upínacia matica vyvážená (G2,5 / 25000 min⁻¹).**
- **Optimálne vlastnosti opotrebovania a prenos krútiaceho momentu pomocou potiahnutej presnej upínacej matice.**

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích klieštoch podľa **DIN 6499 typ A a typ B.**

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice ER.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínacie kliešte ER č. 308881 – 309434, upínací kľúč ER č. 309680 – 309745 alebo č. 613300.

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308802. upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

Upozornenie:

Vhodná upínacia matica č. 309580 alebo č. 309610.

Technický opis

| | |
|-------------------------|--------|
| ER upínací kľúč | 16 |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm |
| Vonkajší Ø D | 28 mm |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| pre ER klieštiny | 16 |
| Náhradná upínacia matica ER | 16 |
| Rozsah upínania | 0,5 - 10 mm |
| Upínač | BT 30 A = 100 |
| Norma upínača | JIS B6339 |
| Norma upínača | ISO 7388-2 |
| Tvar | AD |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 μm |
| Stratégia obrábania | HSC |
| Druh produktu | klieštinový upínač |