



Akumulátorová kompaktná pásová píla, Typ: M12FBS64



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078202 M12FBS64
GTIN	4058546346324
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Kompaktná, výkonná akumulátorová pásová píla FUEL™ s bezuhlíkovým motorom POWERSTATE™ pre mobilné rezanie s vylepšenou ovládateľnosťou.

- **Jednoduchá abeznástrojová výmena pílového kotúča.**
- **Plyne nastaviteľná rýchlosť pásu s prepínačom rýchlosti.**
- **Pevná kovová konštrukcia, kovový háčik.**
- **LED osvetlenie miesta rezu.**

Rozsah balenia:

Vrátane 2x M12 B4 akumulátora, nabíjačky a prepravného kufríka.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a príslušenstvo nájdete pod č. 073816 a 073809. Vhodné pílové pásy na vyžiadanie.

Technický opis

Dĺžka pílového pásu	776 mm
Hmotnosť	3,2 kg

Napätie akumulátora	12 V
Rýchlosť pásu	0 - 116 m/min
Kapacita akumulátora	4 Ah
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálna hĺbka rezu 90°	64 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Označenie výrobcu	M12FBS64
Druh batérie	Li-Ion
Šírka pílového pásu	13 mm
Balenie	Pepravný kufrík
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee typ HB 12 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Druh produktu	Píla

Príslušenstvo

Základná súprava akumulátorov Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátora MB12	073815 MB12
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218SC	073840 M1218SC
Li-Ion systém M12B6 Typ akumulátora MB12	073829 MB12
Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátora MB12	073814 MB12